

**Kulmajyrsin 90° MEW, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 50/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225210 50/4
GTIN	4960664648689
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Malli:
Taloudellisesti 4 terällä.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	50 mm
Sopiva kääntöterä	LOMU..
Kääntöterän ruuvi	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Kääntöterienkoko	15
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	15 mm
Kokonaispituus L _{ges}	40 mm
KiinnitysreiänØ	22 mm
Terien lkm Z	4
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä

Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229714
----------------	--------