

**Kulmajyrsin 90° MFWN, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 100/9mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225615 100/9
GTIN	4960664647767
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Malli:**

Jyrsin, jossa kaksipuoliset kääntöterät.

Hiontakulman, lastutilan sekä kääntöterien muodon ja leikkauskulman yhdistelmä takaa loistavan lastuavuuden, lastunpoiston, käyttöiän ja alhaisen leikkausvoiman ja on siksi taloudellinen.

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	8 mm
Terän Ø D _c	100 mm
Sopiva kääntöterä	WNMU 0806..
Kokonaispituus L _{ges}	50 mm
KiinnitysreiänØ	32 mm
Kääntöterän ruuvi	229701 (T15; 3,5 Nm)
Terien lkm Z	9

varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229701
----------------	--------