

**Kulmajyrsin 90° MFWN, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 63/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225600 63/4
GTIN	4960664647408
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Malli:**

Jyrsin, jossa kaksipuoliset kääntöterät.

Hiontakulman, lastutilan sekä kääntöterien muodon ja leikkauskulman yhdistelmä takaa erinomaisen lastuavuuden, lastunpoiston, käyttöiän ja alhaisen leikkausvoiman ja on siksi taloudellinen.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	110 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	8 mm
Terän Ø D_c	63 mm
Kääntöterän ruuvi	229700 (T15; 4,2 Nm)
Sopiva kääntöterä	WNMU 0806..
Varren Ø D_s h6	32 mm
Ulkoneman pituus L_1	30 mm
Terien lkm Z	4
varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta

Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229700
----------------	--------