

**Kulmajyrsin 90° MEW, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 25/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225200 25/3
GTIN	4960664648153
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Malli:
Taloudellisesti 4 terällä.

Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus L_1	32 mm
Kokonaispituus L_{ges}	120 mm
Terän Ø D_c	25 mm
Kääntöterienkoko	10
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	10 mm
Sopiva kääntöterä	LOMU..
Varren Ø $D_s\ h6$	25 mm
Kääntöterän ruuvi	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Terien lkm Z	3
varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi

229713