

**Kulmajyrsin 90° MFWN, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 125/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225615 125/6
GTIN	4960664647637
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Malli:**

Jyrsin, jossa kaksipuoliset kääntöterät.

Hiontakulman, lastutilan sekä kääntöterien muodon ja leikkauskulman yhdistelmä takaa loistavan lastuavuuden, lastunpoiston, käyttöiän ja alhaisen leikkausvoiman ja on siksi taloudellinen.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	63 mm
Terän Ø D_c	125 mm
Kääntöterän ruuvi	229700 (T15; 4,2 Nm)
KiinnitysreiänØ	40 mm
Aluslevy	229751
Sopiva kääntöterä	WNMU 0806..
enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$	8 mm

Terien lkm Z	6
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229700
Aluslevy	229751