



Kulmajyrsin 90° MEW, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 32/2Lmm



Tilaustiedot

Tilausnumero	225200 32/2L
GTIN	4960664648269
Tuoteluokka	250

Kuvas

Malli:

Taloudellisesti 4 terällä.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	130 mm
Kääntöterän ruuvi	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Terän Ø D_c	32 mm
Kääntöterienkoko	15
Ulkoneman pituus L_1	32 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	15 mm
Varren Ø $D_s\ h6$	25 mm
Sopiva kääntöterä	LOMU..
Terien lkm Z	2
varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi

229714