

**Kulmajyrsin 90° MEW, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225210 63/5
GTIN	4960664648696
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Malli:
Taloudellisesti 4 terällä.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	LOMU..
Kääntöterän ruuvi	229714 (15IP; 3,5 Nm)
KiinnitysreiänØ	22 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	15 mm
Kääntöterienkoko	15
Terän Ø D _c	63 mm
Kokonaispituus L _{ges}	40 mm
Terien lkm Z	5
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä

Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229714
----------------	--------