

**Kulmajyrsin 90° MFWN, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 80/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225600 80/5
GTIN	4960664647415
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Malli:**

Jyrsin, jossa kaksipuoliset kääntöterät.

Hiontakulman, lastutilan sekä kääntöterien muodon ja leikkauskulman yhdistelmä takaa erinomaisen lastuavuuden, lastunpoiston, käyttöiän ja alhaisen leikkausvoiman ja on siksi taloudellinen.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	80 mm
Kokonaispituus L _{ges}	110 mm
Varren Ø D _s h6	32 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	8 mm
Kääntöterän ruuvi	229700 (T15; 4,2 Nm)
Sopiva kääntöterä	WNMU 0806..
Ulkoneman pituus L ₁	30 mm
Terien lkm Z	5
varren malli	Lieriövarsi.

Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229700
----------------	--------