



## Kulmajyrsin 90° MEW, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 40/3Lmm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	225200 40/3L
GTIN	4960664648290
Tuoteluokka	250

### Kuvas

#### Malli:

Taloudellisesti 4 terällä.

### Tekninen kuvaus

Terän Ø D <sub>c</sub>	40 mm
Sopiva kääntöterä	LOMU..
Kääntöterän ruuvi	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Varren Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	150 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	50 mm
Kääntöterienkoko	15
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	15 mm
Terien lkm Z	3
varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi

229714