

**Kulmajyrsin 90° MFWN, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 125/8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225615 125/8
GTIN	4960664647705
Tuoteluokka	250

**Kuvaus****Malli:**

Jyrsin, jossa kaksipuoliset kääntöterät.

Hiontakulman, lastutilan sekä kääntöterien muodon ja leikkauskulman yhdistelmä takaa loistavan lastuavuuden, lastunpoiston, käyttöiän ja alhaisen leikkausvoiman ja on siksi taloudellinen.

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	WNMU 0806..
Kokonaispituus $L_{ges}$	63 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$	8 mm
KiinnitysreiänØ	40 mm
Terän Ø $D_c$	125 mm
Kääntöterän ruuvi	229700 (T15; 4,2 Nm)
Terien lkm Z	8

varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229700
----------------	--------