



## Kulmajyrsin 90° MEW, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 80/6mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	225210 80/6
GTIN	4960664648702
Tuoteluokka	250

### Kuvaus

#### Malli:

Taloudellisesti 4 terällä.

### Tekninen kuvaus

Terän Ø D <sub>c</sub>	80 mm
Kääntöterän ruuvi	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	50 mm
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	15 mm
KiinnitysreiänØ	27 mm
Sopiva kääntöterä	LOMU..
Kääntöterienkoko	15
Terien lkm Z	6
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä

Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229714
----------------	--------