

**KOMET®-upotin, weldonvarsi, Tyyppi: M8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	216660 M8
GTIN	4047109013117
Tuoteluokka	24D

Kuvaus**Käyttö:**

Upotusten tekemiseen lieriökantaruuveillestandardin DIN 74 sivun 2 (M8, sisäjähdytys) mukaan.

Tekninen kuvaus

Vähimmäis- \varnothing d_{min}	8,4 mm
suurin upotussyvyys l	14 mm
Varren \varnothing D_s h6	16 mm
Kääntöterä nro 216780 - 216910, nro 216950	24-010 / 110
Kääntöterä-ruuvisarja	239652 8IP2 (1,3 Nm)
DIN-lieriökanta-ruuveille	M8
Lasku- \varnothing D_1 H13	15 mm
Terien lkm Z	1
Sopiva kääntöterä	WOEX
Kääntöterien lukumäärä	1
Kokonaispituus L_{ges}	80 mm
varren malli	weldonvarsi
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Upottimet

Tarvikkeet

Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 8IP2

239652 8IP2