

**Kulmajyrsin 90° MFWN, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225615 63/3
GTIN	4960664647606
Tuoteluokka	250

**Kuvaus****Malli:**

Jyrsin, jossa kaksipuoliset kääntöterät.

Hiontakulman, lastutilan sekä kääntöterien muodon ja leikkauskulman yhdistelmä takaa loistavan lastuavuuden, lastunpoiston, käyttöiän ja alhaisen leikkausvoiman ja on siksi taloudellinen.

**Tekninen kuvaus**

KiinnitysreiänØ	22 mm
Sopiva kääntöterä	WNMU 0806..
Kokonaispituus $L_{ges}$	40 mm
Aluslevy	229751
Kääntöterän ruuvi	229700 (T15; 4,2 Nm)
Terän Ø $D_c$	63 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$	8 mm

Terien lkm Z	3
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229700
Aluslevy	229751