

**Kulmajyrsin 90° MEW, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 20/2Lmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225200 20/2L
GTIN	4960664648115
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Malli:****Taloudellisesti 4 terällä.****Tekninen kuvaus**

Varren Ø D _s h6	20 mm
Terän Ø D _c	20 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	10 mm
Kääntöterän ruuvi	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Kokonaispituus L _{ges}	150 mm
Ulkoneman pituus L ₁	40 mm
Kääntöterienkoko	10
Sopiva kääntöterä	LOMU..
Terien lkm Z	2
varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi

229713