

**Kulmajyrsin 90° MFWN, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 125/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225615 125/12
GTIN	4960664647774
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Malli:**

Jyrsin, jossa kaksipuoliset kääntöterät.

Hiontakulman, lastutilan sekä kääntöterien muodon ja leikkauskulman yhdistelmä takaa loistavan lastuavuuden, lastunpoiston, käyttöiän ja alhaisen leikkausvoiman ja on siksi taloudellinen.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	125 mm
Kokonaispituus L _{ges}	63 mm
Sopiva kääntöterä	WNMU 0806..
KiinnitysreiänØ	40 mm
Kääntöterän ruuvi	229701 (T15; 3,5 Nm)
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	8 mm
Terien lkm Z	12

varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229701
----------------	--------