

**Kulmajyrsin 90° MFWN, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225615 63/4
GTIN	4960664647675
Tuoteluokka	250

**Kuvaus****Malli:**

Jyrsin, jossa kaksipuoliset kääntöterät.

Hiontakulman, lastutilan sekä kääntöterien muodon ja leikkauskulman yhdistelmä takaa loistavan lastuavuuden, lastunpoiston, käyttöiän ja alhaisen leikkausvoiman ja on siksi taloudellinen.

**Tekninen kuvaus**

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	8 mm
KiinnitysreiänØ	22 mm
Kääntöterän ruuvi	229700 (T15; 4,2 Nm)
Sopiva kääntöterä	WNMU 0806..
Terän Ø $D_c$	63 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	40 mm
Terien lkm Z	4

varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229700
----------------	--------