


**WNMU 080608 EN-GM, PR1525, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225620 ST1400
GTIN	4960664648948
Tuoteluokka	25A

Kuvaus**Malli:**

MEGACOAT-pinnoitetut kääntöterät, **6-leikkuiset** – kaksipuolinen malli. Suuren aksiaalisen lastuamiskulman ansiosta (max. 13°) lastuamisvoimaa tarvitaan selvästi vähemmän.

Käyttö:

GM-geometria on paras vaihtoehto yleiseen työstöön.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

Syöttö f_z / hammas: 0,1 – 0,3 mm

ISO-koodi-kääntöterä: WNMU 080608 EN-GM

Nirkon säde: 0,8 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	ST1400
ISO-koodi-kääntöterä	WNMU 080608 EN-GM
Nirkon säde	0,8 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Laji	PR1525
Lastuava aine	KM
Syöttö f_z / hammas	0,1 – 0,3 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	150 m/min	M
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		