

**Kulmajyrsin 90° MEW, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 30/4Lmm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 225200 30/4L |
| GTIN | 4960664648184 |
| Tuoteluokka | 250 |

Kuvaus

Malli:
Taloudellisesti 4 terällä.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|----------------------|
| Kääntöterän ruuvi | 229713 (8IP; 1,2 Nm) |
| Kääntöterienkoko | 10 |
| Ulkoneman pituus L ₁ | 32 mm |
| enimmäistyöstösyvyys a _{p max} | 10 mm |
| Varren Ø D _s h6 | 25 mm |
| Terän Ø D _c | 30 mm |
| Kokonaispituus L _{ges} | 130 mm |
| Sopiva kääntöterä | LOMU.. |
| Terien lkm Z | 4 |
| varren malli | Lieriövarsi. |
| Asetuskulma κ | 90 astetta |
| Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä |
| Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä |
| Sisäjäähdytys | kyllä |

Tuotetyyppi

Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi

229713