

**Kulmajyrsin 90° MFWN, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 160/8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225615 160/8
GTIN	4960664647644
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Malli:**

Jyrsin, jossa kaksipuoliset kääntöterät.

Hiontakulman, lastutilan sekä kääntöterien muodon ja leikkauskulman yhdistelmä takaa loistavan lastuavuuden, lastunpoiston, käyttöiän ja alhaisen leikkausvoiman ja on siksi taloudellinen. Ilman sisäjähdytystä.

Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	229700 (T15; 4,2 Nm)
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	8 mm
KiinnitysreiänØ	40 mm
Sopiva kääntöterä	WNMU 0806..
Kokonaispituus L_{ges}	63 mm
Terän Ø D_c	160 mm
Aluslevy	229751

Terien lkm Z	8
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Aluslevy	229751
Kiinnitysruuvi	229700