

**Kulmajyrsin 90° MEW, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 50/4Lmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225200 50/4L
GTIN	4960664648313
Tuoteluokka	250

Kuvas**Malli:****Taloudellisesti 4 terällä.****Tekninen kuvaus**

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	15 mm
Varren Ø D_s h6	32 mm
Kääntöterän ruuvi	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Sopiva kääntöterä	LOMU..
Kokonaispituus L_{ges}	120 mm
Terän Ø D_c	50 mm
Ulkoneman pituus L_1	40 mm
Kääntöterienkoko	15
Terien lkm Z	4
varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi

229714