

**Kulmajyrsin 90° MFWN, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225615 63/5
GTIN	4960664647743
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Malli:**

Jyrsin, jossa kaksipuoliset kääntöterät.

Hiontakulman, lastutilan sekä kääntöterien muodon ja leikkauskulman yhdistelmä takaa loistavan lastuavuuden, lastunpoiston, käyttöiän ja alhaisen leikkausvoiman ja on siksi taloudellinen.

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	8 mm
Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
Sopiva kääntöterä	WNMU 0806..
Kääntöterän ruuvi	229700 (T15; 4,2 Nm)
KiinnitysreiänØ	22 mm
Terän Ø D_c	63 mm
Terien lkm Z	5

varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229700
----------------	--------