



Kulmajyrsin 90° MEW, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 32/3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	225200 32/3
GTIN	4960664648283
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Malli:

Taloudellisesti 4 terällä.

Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Kääntöterienkoko	15
Varren Ø D _s h6	32 mm
Ulkoneman pituus L ₁	32 mm
Kokonaispituus L _{ges}	130 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	15 mm
Terän Ø D _c	32 mm
Sopiva kääntöterä	LOMU..
Terien lkm Z	3
varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi

229714