

**Kulmajyrsin 90° MFWN, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 160/10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225615 160/10
GTIN	4960664647712
Tuoteluokka	250

**Kuvaus****Malli:**

Jyrsin, jossa kaksipuoliset kääntöterät.

Hiontakulman, lastutilan sekä kääntöterien muodon ja leikkauskulman yhdistelmä takaa loistavan lastuavuuden, lastunpoiston, käyttöiän ja alhaisen leikkausvoiman ja on siksi taloudellinen. Ilman sisäjähdytystä.

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterän ruuvi	229700 (T15; 4,2 Nm)
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	8 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	63 mm
Sopiva kääntöterä	WNMU 0806..
KiinnitysreiänØ	40 mm
Terän Ø $D_c$	160 mm
Terien lkm Z	10

varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229700
----------------	--------