

Garant**TwinCut-tasojyrsin 45° väljä jako, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 200/8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213410 200/8
GTIN	4045197662859
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Alkaen Ø:sta 160 mm DIN 2079 -normin mukaisiin kiinnikkeisiin 4 lisäkiinnitysreiällä ja ilman sisäjäähdytystä.

Käyttö:

Kaksipuoliset 8-leikkuiset terät (ON.U) tai 4-leikkuiset terät (SN.U).

Varaosa:

Aluslevyruuvi nro 219899. Aluslevy nro 21 9897 (sopii molempiin kääntöterätyyppeihin).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Teriä ON.U ja SN.U ei voida sekoittaa.

Tekninen kuvaus

KiinnitysreiänØ	60 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219898 (15IP; 3,8 Nm)
kokonaispituus L _{ges} ON.U-terille	61,3 mm

Aluslevy	219897
kokonaispituus L_{ges} SN.U-terille	63 mm
Aluslevyn kiinnitysruuvi	219899
Sopiva kääntöterä	SN.U
Sopiva kääntöterä	ON.U
suurin ulko- $\varnothing D_{max}$ SN.U-terille	215,2 mm
Terän $\varnothing D_c$	200 mm
suurin ulko- $\varnothing D_{max}$ ON.U-terille	211,8 mm
Terien lkm Z	8
Sarja	TwinCut
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	45 astetta
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Tasoajrsin

Tarvikkeet

Aluslevy	219897
Kiinnitysruuvi	219899
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa	219898
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8