

**Kulmajyrsin 90° MEW, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 32/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225210 32/4
GTIN	4960664648634
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Malli:
Taloudellisesti 4 terällä.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	LOMU..
Kääntöterän ruuvi	229713 (8IP; 1,2 Nm)
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	10 mm
Kokonaispituus L_{ges}	35 mm
Terän Ø D_c	32 mm
Kääntöterienkoko	10
KiinnitysreiänØ	16 mm
Terien lkm Z	4
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä

Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229713
----------------	--------