

**LOMU...08ER-GM, PR1525, Kääntöterienkoko: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225225 10
GTIN	4960664648887
Tuoteluokka	25A

Kuvaus**Malli:**

MEGACOAT-pinnoitetut kääntöterät, 4-leikkuiset – kaksipuolinen malli. Suuren aksiaalisen lastuamiskulman ansiosta (max. 10°) lastuamisvoimaa tarvitaan selvästi vähemmän.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e=0,3 \times D$.

Syöttö f_z / hammas: 0,06 - 0,25 mm

ISO-koodi-kääntöterä: LOMU...08ER-GM

tyyppi: ST1400

Nirkon säde: 0,8 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	ST1400
ISO-koodi-kääntöterä	LOMU...08ER-GM
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	PR1525
Lastuava aine	KM

Syöttö f_z / hammas	0,06 - 0,25 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	M
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		