

**KOMET®-upotin, weldonvarsi, Tyyppi: M14****Tilastiedot**

Tilausnumero	216660 M14
GTIN	4047109013148
Tuoteluokka	24D

**Kuvaus****Käyttö:**

Upotusten tekemiseen lieriökantaruuveillestandardin DIN 74 sivun 2 (M8, sisäjähdytys) mukaan.

**Tekninen kuvaus**

Lasku- $\varnothing$ D <sub>1</sub> H13	24 mm
suurin upotussyvyys l	19 mm
Varren $\varnothing$ D <sub>s</sub> h6	25 mm
Kääntöterä nro 216780 - 216910, nro 216950	24-010 / 110
Vähimmäis- $\varnothing$ d <sub>min</sub>	15 mm
DIN-lieriökanta-ruuveille	M14
Kääntöterä-ruuvisarja	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Terien lkm Z	2
Sopiva kääntöterä	WOEX
Kääntöterien lukumäärä	2
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	100 mm
varren malli	weldonvarsi
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Upottimet

---

## Tarvikkeet

Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 8IP2

239652 8IP2