

**LOMU...08ER-SM, PR1535, Kääntöterienkoko: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225237 10
GTIN	4960664686070
Tuoteluokka	25A

Kuvaus**Malli:**

MEGACOAT-pinnoitetut kääntöterät, 4-leikkuiset – kaksipuolinen malli. Suuren aksiaalisen lastuamiskulman ansiosta (max. 10°) lastuamisvoimaa tarvitaan selvästi vähemmän.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e=0,3 \times D$.

Tekninen kuvaus

tyyppi	INOX
ISO-koodi-kääntöterä	LOMU...08ER-SM
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	PR1535
Lastuava aine	KM
Syöttö f_z / hammas	0,06 - 0,15 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	S
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		