

**Kulmajyrsin 90° MEW, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 40/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225210 40/5
GTIN	4960664648641
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Malli:****Taloudellisesti 4 terällä.****Tekninen kuvaus**

Kääntöterän ruuvi	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
Terän Ø D_c	40 mm
Kääntöterienkoko	10
enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$	10 mm
Sopiva kääntöterä	LOMU..
KiinnitysreiänØ	16 mm
Terien lkm Z	5
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä

Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229713
----------------	--------