

**Kulmajyrsin 90° MFWN, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 80/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225615 80/5
GTIN	4960664647682
Tuoteluokka	250

**Kuvaus****Malli:**

Jyrsin, jossa kaksipuoliset kääntöterät.

Hiontakulman, lastutilan sekä kääntöterien muodon ja leikkauskulman yhdistelmä takaa loistavan lastuavuuden, lastunpoiston, käyttöiän ja alhaisen leikkausvoiman ja on siksi taloudellinen.

**Tekninen kuvaus**

Terän Ø D <sub>c</sub>	80 mm
Kääntöterän ruuvi	229700 (T15; 4,2 Nm)
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	50 mm
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	8 mm
KiinnitysreiänØ	27 mm
Sopiva kääntöterä	WNMU 0806..
Terien lkm Z	5

varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229700
----------------	--------