

**KOMET®-upotin, weldonvarsi, Tyyppi: M16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	216660 M16
GTIN	4047109013155
Tuoteluokka	24D

Kuvaus**Käyttö:**

Upotusten tekemiseen lieriökantaruuveillestandardin DIN 74 sivun 2 (M8, sisäjähdytys) mukaan.

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Varren $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Vähimmäis- $\varnothing d_{min}$	17 mm
suurin upotussyvyys l	21 mm
DIN-lieriökanta-ruuveille	M16
Lasku- $\varnothing D_1$ H13	26 mm
Kääntöterä nro 216780 - 216910, nro 216950	24-010 / 110
Terien lkm Z	2
Sopiva kääntöterä	WOEX
Kääntöterien lukumäärä	2
Kokonaispituus L_{ges}	100 mm
varren malli	weldonvarsi
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Upottimet

Tarvikkeet

Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 8IP2

239652 8IP2