

**LOMU...08ER-SM, PR1535, Kääntöterienkoko: 15****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 225237 15 |
| GTIN | 4960664686094 |
| Tuoteluokka | 25A |

Kuvaus**Malli:**

MEGACOAT-pinnoitetut kääntöterät, 4-leikkuiset – kaksipuolinen malli. Suuren aksiaalisen lastuamiskulman ansiosta (max. 10°) lastuamisvoimaa tarvitaan selvästi vähemmän.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e=0,3 \times D$.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|----------------|
| tyyppi | INOX |
| ISO-koodi-kääntöterä | LOMU...08ER-SM |
| Nirkon säde | 0,8 mm |
| Laji | PR1535 |
| Lastuava aine | KM |
| Syöttö f_z / hammas | 0,06 - 0,15 mm |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 |

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 170 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 160 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | soveltuu | 50 m/min | S |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |
| märkä vähintään | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |
| ilma | soveltuu | | |