

**Kulmajyrsin 90° MFWN, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 200/10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225615 200/10
GTIN	4960664647651
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Malli:**

Jyrsin, jossa kaksipuoliset kääntöterät.

Hiontakulman, lastutilan sekä kääntöterien muodon ja leikkauskulman yhdistelmä takaa loistavan lastuavuuden, lastunpoiston, käyttöiän ja alhaisen leikkausvoiman ja on siksi taloudellinen. Ilman sisäjäähdytystä.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	200 mm
KiinnitysreiänØ	60 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	8 mm
Sopiva kääntöterä	WNMU 0806..
Aluslevy	229751
Kokonaispituus L _{ges}	63 mm
Kääntöterän ruuvi	229700 (T15; 4,2 Nm)

Terien lkm Z	10
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229700
Aluslevy	229751