

**Kulmajyrsin 90° MEW, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 50/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225210 50/5
GTIN	4960664648658
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Malli:
Taloudellisesti 4 terällä.

Tekninen kuvaus

KiinnitysreiänØ	22 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	10 mm
Terän Ø D_c	50 mm
Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
Sopiva kääntöterä	LOMU..
Kääntöterän ruuvi	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Kääntöterienkoko	10
Terien lkm Z	5
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä

Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229713
----------------	--------