

**Kulmajyrsin 90° MFWN, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 80/7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225615 80/7
GTIN	4960664647750
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Malli:**

Jyrsin, jossa kaksipuoliset käntöterät.

Hiontakulman, lastutilan sekä käntöterien muodon ja leikkauskulman yhdistelmä takaa loistavan lastuavuuden, lastunpoiston, käyttöiän ja alhaisen leikkausvoiman ja on siksi taloudellinen.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
Käntöterän ruuvi	229701 (T15; 3,5 Nm)
Terän Ø D_c	80 mm
Sopiva käntöterä	WNMU 0806..
KiinnitysreiänØ	27 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	8 mm
Terien lkm Z	7

varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229701
----------------	--------