

**KOMET®-upotin, weldonvarsi, Tyyppi: M18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	216660 M18
GTIN	4047109013162
Tuoteluokka	24D

**Kuvaus****Käyttö:**

Upotusten tekemiseen lieriökantaruuveillestandardin DIN 74 sivun 2 (M8, sisäjähdytys) mukaan.

**Tekninen kuvaus**

Varren $\varnothing D_5$ h6	25 mm
Vähimmäis- $\varnothing d_{\min}$	19 mm
suurin upotussyvyys l	23 mm
Kääntöterä nro 216780 - 216910, nro 216950	34-010 / 110
DIN-lieriökanta-ruuveille	M18
Lasku- $\varnothing D_1$ H13	30 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	239652 10IP1 (2,8 Nm)
Terien lkm Z	2
Sopiva kääntöterä	WOEX
Kääntöterien lukumäärä	2
Kokonaispituus $L_{\text{ges}}$	100 mm
varren malli	weldonvarsi
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Upottimet

---

## Tarvikkeet

Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 10IP1

239652 10IP1