

Garant**Säädettävä upotin, weldonvarsi, Varren Ø D_s h₆: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	216620 20
GTIN	4045197133519
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Hiljainen käynti vankan rakenteen ansiosta.

Käyttö:

Särmien, pyöröreikien ja urien purseenpoistoon ja upotukseen. Edellytyksenä ovat tukevat käyttöolosuhteet (ei voida käyttää porakoneissa).

Säädettävissä portaattomasti 10° – 80°:en kulmille.

Huomautus:

Asteikon toleranssi $\pm 2,5^\circ$. **Tarkista kulma suurempia tarkkuuksia varten esiasetuslaitteella.**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Kotelo	219957
Kiinnitysruuvikasetille	219945
Kääntöterän ruuvi	219843 (8IP; 1,2 Nm)
Ulkoneman pituus L ₁	30 mm
Varren Ø D _s h ₆	20 mm
Kääntöterä nro 216700; nro 216740; nro 216770	14-660
Sopiva kääntöterä	TO.. 0902
Terien lkm Z	1
Kokonaispituus L _{ges}	95 mm

varren malli	weldonvarsi
Viistekulman säätöalue	10-80 astetta
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Upottimet

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	219945
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Varakasetti viistejyrsimelle	219957
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
Kiinnitysruuvi	219843