

**KOMET Unisix® -kääntöterä, BK7710, merkintä tyyppi W29: 42-110****Tilaustiedot**

Tilausnumero	216950 42-110
GTIN	2050002046757
Tuoteluokka	24T

Kuvaus**Sopii :**

Kääntöteränupotin nro 216660.

ISO-koodi-kääntöterä: WOEX 080404

Nirkon säde: 0,4 mm

Tekninen kuvaus

merkintä	42-110
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 080404
Nirkon säde	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Laji	BK7710
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	350 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	200 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	200 m/min	N
Grafiitti, GFK, CFK	sopii rajoituksin	150 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		