

**Kulmajyrsin 90° MFWN, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 100/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225615 100/5
GTIN	4960664647620
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Malli:**

Jyrsin, jossa kaksipuoliset kääntöterät.

Hiontakulman, lastutilan sekä kääntöterien muodon ja leikkauskulman yhdistelmä takaa loistavan lastuavuuden, lastunpoiston, käyttöiän ja alhaisen leikkausvoiman ja on siksi taloudellinen.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	100 mm
Sopiva kääntöterä	WNMU 0806..
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	8 mm
Kääntöterän ruuvi	229700 (T15; 4,2 Nm)
KiinnitysreiänØ	32 mm
Kokonaispituus L _{ges}	50 mm
Aluslevy	229751

Terien lkm Z	5
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Aluslevy	229751
Kiinnitysruuvi	229700