

**KOMET®-upotin, weldonvarsi, Tyyppi: M20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	216660 M20
GTIN	4047109013179
Tuoteluokka	24D

Kuvaus**Käyttö:**

Upotusten tekemiseen lieriökantaruuveillestandardin DIN 74 sivun 2 (M8, sisäjähdytys) mukaan.

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	239653 15IP3 (6,3 Nm)
Kääntöterä nro 216780 - 216910, nro 216950	42-010 / 110
Vähimmäis-Ø d _{min}	21 mm
suurin upotussyvyys l	25 mm
Lasku-Ø D ₁ H13	33 mm
DIN-lieriökanta-ruuveille	M20
Varren Ø D _s h6	25 mm
Terien lkm Z	2
Sopiva kääntöterä	WOEX
Kääntöterien lukumäärä	2
Kokonaispituus L _{ges}	100 mm
varren malli	weldonvarsi
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Upottimet

Tarvikkeet

Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 15IP3

239653 15IP3