

**KOMET Unisix® -kääntöterä, BK8425, merkintä tyyppi W29: 24-010****Tilaustiedot**

Tilausnumero	216850 24-010
GTIN	2050001102584
Tuoteluokka	24T

Kuvaus**Sopii :**

Kääntöteränupotin nro 216660.

ISO-koodi-kääntöterä: WOEX 05T304

Nirkon säde: 0,4 mm

Tekninen kuvaus

merkintä	24-010
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 05T304
Nirkon säde	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Laji	BK8425
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	200 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	200 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	200 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		