


LOMU...08ER-GM, PR1510, Kääntöterienkoko: 15

Tilaustiedot

Tilausnumero	225240 15
GTIN	4960664648818
Tuoteluokka	25A

Kuvaus
Malli:

MEGACOAT-pinnoitetut kääntöterät, 4-leikkuiset – kaksipuolinen malli. Suuren aksiaalisen lastuamiskulman ansiosta (max. 10°) lastuamisvoimaa tarvitaan selvästi vähemmän.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e=0,3 \times D$.

Syöttö f_z / hammas: 0,06 - 0,25 mm

ISO-koodi-kääntöterä: LOMU...08ER-GM

tyyppi: GG

Nirkon säde: 0,8 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	GG
ISO-koodi-kääntöterä	LOMU...08ER-GM
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	PR1510
Lastuava aine	KM

Syöttö f_z / hammas	0,06 - 0,25 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	50 m/min	S
GG(G)	soveltuu	180 m/min	K
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		