

Garant**Eteenpäinleikkaava upotin 180°, weldonvarsi, Lasku-Ø D: 17,5mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 217160 17,5 |
| GTIN | 4045197552525 |
| Tuoteluokka | 210 |

Kuvaus**Standardi:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Huomautus:

Suosittelujen kääntöterien kulmasäde on 0,4 mm. Jos käytetään teriä, joilla on poikkeavat, suuremmat kulmasäteet, mittaa $\varnothing d_{\min}$ (katso taulukko) ei saavuteta! GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Ulkoneman pituus L_1 | 40 mm |
| Varren $\varnothing D_s$ h6 | 16 mm |
| Lasku-Ø D | 17,5 mm |
| Vähimmäis-Ø d_{\min} | 6,5 mm |
| Kääntöterän ruuvi | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) |
| Terien lkm Z | 2 |
| Sopiva kääntöterä | 260142 |
| Kokonaispituus L_{ges} | 96 mm |
| varren malli | weldonvarsi |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Työkalun vaihto | PowerCard |
| Upotuskulma | 180 astetta |

Tuotetyyppi

Upottimet

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu
vääntömomentti 1,2 Nm

211750 1,2

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1

219795 1