

**Kulmajyrsin 90° MFWN, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 100/7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225615 100/7
GTIN	4960664647699
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Malli:**

Jyrsin, jossa kaksipuoliset kääntöterät.

Hiontakulman, lastutilan sekä kääntöterien muodon ja leikkauskulman yhdistelmä takaa loistavan lastuavuuden, lastunpoiston, käyttöiän ja alhaisen leikkausvoiman ja on siksi taloudellinen.

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	8 mm
Kiinnitysreiän Ø	32 mm
Terän Ø D_c	100 mm
Kääntöterän ruuvi	229700 (T15; 4,2 Nm)
Sopiva kääntöterä	WNMU 0806..
Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
Terien lkm Z	7

varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229700
----------------	--------