

Garant**Säädettävä upotin, weldonvarsi, Varren Ø D_s h₆: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	216620 25
GTIN	4045197133526
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:****Hiljainen käynti vankan rakenteen ansiosta.****Käyttö:**

Särmien, pyöröreikien ja urien purseenpoistoon ja upotukseen. Edellytyksenä ovat tukevat käyttöolosuhteet (ei voida käyttää porakoneissa).

Säädettävissä portaattomasti 10° – 80°:en kulmille.**Huomautus:****Asteikon toleranssi ±2,5°. Tarkista kulma suurempia tarkkuuksia varten esiasetuslaitteella.**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,0 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysruuvikasetille	219946
Varren Ø D _s h ₆	25 mm
Kotelo	219958
Kääntöterä nro 216700; nro 216740; nro 216770	32-050
Sopiva kääntöterä	TO.. 1604
Kääntöterän ruuvi	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Ulkoneman pituus L ₁	30 mm
Terien lkm Z	1

Kokonaispituus L_{ges}	95 mm
varren malli	weldonvarsi
Viistekulman säätöalue	10-80 astetta
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Upottimet

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	219844
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,0 Nm	211750 3,0
Kiinnitysruuvi	219946
Varakasetti viistejyrsimelle	219958
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP