

Garant
Eteenpäinleikkaava upotin 180°, weldonvarsi, Lasku-Ø D: 18mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	217160 18
GTIN	4045197552532
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Standardi:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Huomautus:

 Suositeltujen kääntöterien kulmasäde on 0,4 mm. Jos käytetään teriä, joilla on poikkeavat, suuremmat kulmasäteet, mittaa $\varnothing d_{\min}$ (katso taulukko) ei saavuteta! GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
DIN-lieriökanta-ruuveille	M10
Varren $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Ulkoneman pituus L_1	41 mm
Lasku-Ø D	18 mm
Vähimmäis-Ø d_{\min}	7 mm
Terien lkm Z	2
Sopiva kääntöterä	260142
Kokonaispituus L_{ges}	97 mm
varren malli	weldonvarsi
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard

Upotuskulma	180 astetta
Tuotetyyppi	Upottimet

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	219795 1