



Vastakierretappi kapeat urat, Tyyppi: 6



Tilaustiedot

Tilausnumero	082862 6
GTIN	4018754042074
Tuoteluokka	04D

Kuvaus

Malli:

Sitkeää kromi-vanadiiniterästä. Urien terävät särmät tarttuvat kiinni porattuun ruuviin ja vetävät sen pois. Varustettu nelikulmalla, jotta voidaan käyttää kierretappivääntiön tai vastaavien laitteiden kanssa.

Käyttö:

Soveltuu alumiinille, messingille, INOXille.

Murtuneiden ruuvien ulosvetämiseen oikeakätisellä kierteellä (alkureiän Ø poraustaulukon mukaan, vastakierretappia käännetään vastapäivään).

Sopii:

Alumiini, messinki, INOX.

Huomautus:

UNC- ja UNF-kierteet saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Sopii muhveille (nipoille)	3/8 tuuma
Sopii ruuveille/pulteille	M18–M22
Alkureiän Ø	12 mm
tyyppi	6
sopii tuotteelle	alumiini
sopii tuotteelle	messinki
sopii tuotteelle	INOX
Tuotetyyppi	Ruuvien ulosvetäjä

