

Garant
Eteenpäinleikkaava upotin 180°, weldonvarsi, Lasku-Ø D: 33mm

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 217160 33 |
| GTIN | 4045197552686 |
| Tuoteluokka | 210 |

Kuvaus
Standardi:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Huomautus:

Suosittelujen kääntöterien kulmasäde on 0,4 mm. Jos käytetään teriä, joilla on poikkeavat, suuremmat kulmasäteet, mittaa $\varnothing d_{\min}$ (katso taulukko) ei saavuteta! GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,0 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Lasku-Ø D | 33 mm |
| Kääntöterän ruuvi | 219844 (15IP; 3,0 Nm) |
| Varren Ø D _s h6 | 20 mm |
| Vähimmäis-Ø d _{min} | 16 mm |
| Ulkoneman pituus L ₁ | 55 mm |
| DIN-lieriökanta-ruuveille | M20 |
| Terien lkm Z | 2 |
| Sopiva kääntöterä | 260150 |
| Kokonaispituus L _{ges} | 140 mm |
| varren malli | weldonvarsi |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Työkalun vaihto | PowerCard |

| | |
|-------------|-------------|
| Upotuskulma | 180 astetta |
| Tuotetyyppi | Upottimet |

Tarvikkeet

| | |
|--|-------------|
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP | 674252 15IP |
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,0 Nm | 211750 3,0 |
| Kiinnitysruuvi | 219844 |