

Garant**Eteenpäinleikkaava upotin 180°, weldonvarsi, Lasku-Ø D: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	217160 16
GTIN	4045197552501
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Standardi:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Huomautus:

Suosittelujen kääntöterien kulmasäde on 0,4 mm. Jos käytetään teriä, joilla on poikkeavat, suuremmat kulmasäteet, mittaa $\varnothing d_{\min}$ (katso taulukko) ei saavuteta! GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Vähimmäis- $\varnothing d_{\min}$	5 mm
Ulkoneman pituus L_1	30 mm
Lasku- $\varnothing D$	16 mm
Varren $\varnothing D_s$ h6	12 mm
Kääntöterän ruuvi	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Terien lkm Z	2
Sopiva kääntöterä	260142
Kokonaispituus L_{ges}	92 mm
varren malli	weldonvarsi
Sisäjäähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Upotuskulma	180 astetta

Tuotetyyppi

Upottimet

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1

219795 1

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu
vääntömomentti 1,2 Nm

211750 1,2