

Garant**Eteenpäinleikkaava upotin 180°, weldonvarsi, Lasku-Ø D: 34mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	217160 34
GTIN	4045197552693
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Standardi:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Huomautus:

Suosittelujen kääntöterien kulmasäde on 0,4 mm. Jos käytetään teriä, joilla on poikkeavat, suuremmat kulmasäteet, mittaa $\varnothing d_{\min}$ (katso taulukko) ei saavuteta! GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,0 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Vähimmäis- $\varnothing d_{\min}$	16 mm
Varren $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Ulkoneman pituus L_1	60 mm
Lasku- $\varnothing D$	34 mm
Kääntöterän ruuvi	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Terien lkm Z	2
Sopiva kääntöterä	260150
Kokonaispituus L_{ges}	140 mm
varren malli	weldonvarsi
Sisäjäähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Upotuskulma	180 astetta

Tuotetyyppi

Upottimet

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi

219844

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP

674252 15IP

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,0 Nm

211750 3,0